

## □ Zweifach-Eingangskarte zur gleichzeitigen Darstellung von 2 RGB-Quellen



· ermöglicht die Anzeige computergenerierter RGB-Daten · 2 Quellen bis zu SXGA oder höher können gleichzeitig von einer Karte verarbeitet werden

# Technische Daten

<b>Zeilenfrequenz</b>	15 kHz bis 130 kHz
<b>Pixel Frequenz</b>	20 MHz bis 135 MHz 2 Kanäle bis zu SXGA oder höher
<b>Eingang</b>	Zweifach-Eingangskarte zur gleichzeitigen Darstellung von 2 RGB-Quellen