



Wie alle Overview P Projektionssysteme von Barco, besteht Overview cPU67-DL aus einer tragenden Konstruktion mit Screen und den Komponenten zur Bilderzeugung. Diese umfassen die Projektionseinheit verbunden mit der redundanten Beleuchtungseinheit und dem Lüftermodul mit wechselbarem Filter. Der gesamte Lichtweg von der Lampe bis zum Screen ist von Barco für optimale Bildqualität ausgelegt. Alle Komponenten sind elektronisch, optisch und mechanisch optimiert, um die Konstruktionsansprüche für den 24 Stunden Dauerbetrieb zu erfüllen.

Technische Daten

Auflösung	UXGA
Seitenverhältnis	4:3
Farben	16.7 Millionen Farben EBU Farbdreieck Weißpunkt: 6500 K Gammakorrektur vorhanden
Lampe	Typ: 2 x UHP 100 W Lebenszeit: 2 x 15000 Stunden (bezieht sich auf die mittlere Lampenlebenszeit wie vom Hersteller angegeben) Betriebsmodi: Hot Standby, Cold Standby, Auto Switch Modus Umschaltzeit: das Bild hat beim Umschalten nach 0,5 Sekunden, bei einem Lampenausfall in weniger als 1,5 Sekunden wieder eine Helligkeit von 50%
Stromversorgung	110-240 VAC, 60-50 Hz
Leistung	285 W Cold Standby, 395 W max. Hot Standby
Wärmeabgabe	960 BTU/h 280 W Cold Standby, 1340 BTU/h 395 W max. Hot Standby
Leuchtdichte	75 Cd/m ² Optional: 125 Cd/m ²
Helligkeit	500 Lumen
Kontrast	> 400:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	> 95%
Eingänge	DVI-D, DDC unterstützt BNC 5p für analoges RGB BNC 5p für Composite Video, S-Video, Component Video und RGB SDI S-Video über 4-pin mini-DIN optional HD-SDI Eingang/Ausgang
Genlock	48 Hz - 62 Hz
Geräuschpegel	< 45 dBA gemessen in 3 m Entfernung
Abmessungen Struktur	Diagonale 67" nominell Breite 1368 mm Höhe 1026 mm Tiefe 940 mm Lichte Öffnung - Seite 3" Lichte Öffnung - oben 6" Lichte Öffnung - unten 3"
Screen	Type: HVA II Screen Allgemein: Hoher Kontrast / große Betrachtungswinkel Sichtwinkel: 180° (voller Winkel) Half Gain Angle: ±45°, optional ±35° Spaltmaß: < 0,3 mm (Stitched-Screen)
Umweltbedingungen	
Zertifizierungen	CE, EN60950, UL1950, FCC
MTBF des LCD-Panels	Typisch 60000 h

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours