


SLite-Verleihrahmen



Der SLite-Verleihrahmen von Barco wurde speziell konzipiert, um das rasche und mühelose Aufbauen und Abbauen einer SLite-LED-Displaywand zu ermöglichen. Dank seiner gewichtsparenden und schlanken Bauweise sowie der benutzerfreundlichen Verriegelungsmechanik eignet sich der SLite-Verleihrahmen perfekt für den Verleih- und Bühneneinsatz.

Der SLite-Flugkoffer, der jeweils Platz für vier SLite-Verleihrahmen (samt Displayelement) bietet, ist mit extra robusten Schlössern und extrem abriebbeständigen Schwenkrollen ausgerüstet, um auch den härtesten Belastungen beim Verleiheinsatz standzuhalten. Zudem ermöglicht ein speziell konzipiertes Transportkarrensysteem das Aufbauen der Displaywand direkt aus dem Flugkoffer.

Technische Daten

Breite Struktur	896 mm
Höhe der Struktur	672 mm
Tiefe der Struktur	249 mm (S10) 255 mm (S14)
Breite Flightcase	1.440 mm
Höhe von Flightcase	980 mm
Tiefe von Flightcase	960 mm
Gewicht Rahmen	15 kg 49 kg
Gewicht Flightcase	142 kg (leer) 340 kg (einschließlich 4 Tiles)
Stapelhöhe mit Versteifung	8 Tiles hoch
Stapelhöhe ohne Versteifung	9 Tiles hoch (mit Stapelvorrichtung)
Wartungszugänglichkeit	Front- und rückwärtiger Zugang zum Tile
Flightcase	Stapelbar Aussparungen für Gabelstapler Extra robuste Schlösser Extrem robuste Schwenkrollen aus Polyurethan
TÜV Sicherheitsprüfung	Bis zum Fünffachen des eigenen Gewichts
Stapelbreite ohne Versteifung	1 pro Tile-Säule (2,4 m oder 4 m)
Stapelbreite mit Versteifung	Einfache oder zweifache Tile-Breite