

LC40-E



The LC40 delivers crisp, clear images detailed to perfection. Compatible with a wide variety of signal sources, it is capable of showing analog and digital video as well as data content - scheduled in sequence or picture in picture -, bringing you the ideal medium to display your message to the right audience, at the right time, at the right place.

With optional components that allow you to tailor the display - both in functionality and look & feel - to your specific needs, The LC40 can easily be integrated in any environment. By combining an integrated PC, content management and scheduling software as well as the high-resolution LC40 display, Barco offers you a total solution for dynamic digital signage.

Technische Daten

Technologie	TFT LCD
Panel-Auflösung	1280 x 768 (W-XGA)
Diagonale der aktiven Bildschirmfläche	1010mm (39.6")
Aktive Bildschirmfläche	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
Hor. Betrachtungswinkel	170°
Vert. Betrachtungswinkel	170°
Lebensdauer	typical 50.000h
Gewicht	25kg / 55.1lbs
Kontrast	600:1
Helligkeit	450NIT
Farben	16.8 million
Seitenverhältnis	15:9
Standard-Eingänge	DVI, RGBHV (on BNC), SDI Video PAL/NTSC/SECAM (CVBS in/out; S-Video in; YUV in)
Bedienung	RS232 control On Screen Display (OSD) IR Remote control
Spannungsversorgung	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
Leistungsaufnahme	270W (330W including Compact PC)
Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Luftfeuchtigkeit	Max. 85%
Konformität	UL, CE

Generiert am: Saturday, May 26, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours