

Acsar 2

Ein ebenso leistungsstarker wie benutzerfreundlicher Scaler und Router für die Umwandlung jedes beliebigen Eingangssignals in das digitale DVI-



Mit dem ACSAR2 können Sie nun das Potential des Digitalkinos voll ausschöpfen und eine Vielzahl von Bildinhalten auf die Leinwand bringen: von digitaler Werbung in beliebigen Formaten über eine breite Palette von so genannten "alternativen Inhalten", wie etwa Direktübertragungen von Sportveranstaltungen, Nachrichten und Reportagen, Präsentationen von zahlenden Kunden aus der Wirtschaft, bis hin zu HDTV und Filmkunst.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Video-Eingänge	Module: Im Betrieb steckbar Steckplätze: x 4; Einschub an der Vorderseite, Klick & Start - SDI - HD SDI - analoges Composite-Video und - S-Video mit Digitaldekoder (alle Normen: PAL, NTSC, Secam) - DVI - RGSB / YUV-Video
Interne Verarbeitung	16-Bit
Ausgang	2048 x 1080 bei 24/50/60 Hz Vorschauausgang analog RGB 2048 x 1080 bei 60Hz mit OSD
Kommunikationsschnittstelle	Intern
Bild-im-Bild	4x-Bild-in-Bild-Fenstererzeugung; beliebiges Eingangssignal, beliebige Größe
Leistung	Stromversorgung über Projektor
Größe	19"-Rack (B) x 1U (H) x 500 mm (T) mit Eingangsmodulen
Zubehör	Fernbedienung Barco RC5 (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht	9,94 kg bei vollständiger Bestückung