

# B-10

Mit der kosteneffektiven Barco-Lösung B-10 gehört die Straße Ihnen - wann Sie wollen, wo Sie wollen



## Hochwertiger mobiler LED-Großbildschirm

Mit diesem LED-Großbildschirm können Sie an jedem beliebigen Ort Videoinhalte und Grafik präsentieren. Der B-10 von Barco ist eine vollständig mobile LED-Displaylösung für den Einsatz im Freien, auf der sich Konzerte, Live-Übertragungen, Sportveranstaltungen und alle erdenklichen sonstigen Bilder zeigen lassen. Sie können diese Großleinwand am Tag am Rande eines Radrennens einsetzen und dann noch am selben Abend zu einem Konzert ziehen... Die LED-Wand befindet sich nämlich in einem Anhänger, der von einem Fahrzeug mit einer Zugleistung von 3500 kg gezogen werden kann. Dadurch ist die gesamte Elektronik während der Fahrt kompakt und sicher verstaut.

Entdecken Sie, wie der Großbildschirm eine Veranstaltung noch aufregender macht! Die Anzahl und Einbindung der Veranstaltungsteilnehmer wird deutlich zunehmen, ebenso wie Ihre Verkaufs-, Vermietungs- oder Werbeeinnahmen... Fangen Sie die ganze Action von Sportveranstaltungen oder Konzerten ein und wiederholen Sie die Highlights! Oder werben Sie auf Ihrem Großbildschirm für zukünftige Veranstaltungen, damit Ihre Zuschauer garantiert kein Event verpassen!

**Bringen Sie Ihre Botschaften unters Volk - wann Sie wollen, wo Sie wollen - mit dem B-10 von Barco!**

**BARCO**

Visibly yours

# Technische Daten

LED-Display	Typ	4x4 Tiles SLite 10 XP (IP65 und TÜV-Zulassung)
	Abmessungen (B x H)	3584 mm x 2688 mm
	Oberfläche	9,6 m <sup>2</sup>
	Bildseitenverhältnis	4:3
	Videoverarbeitung	LED-PRO zur Rackmontage
	Erstellung von Inhalten / Quellen	Nicht inbegriffen
Ausgerüsteter Anhänger	Gesamtgewicht	3420 kg, einschließlich Tiles und Generator
	Abmessungen(B x H x T)	4240 mm x 2385 mm x 2080 mm , ohne Anhängerkupplung
	Zulässige Geschwindigkeit	80 km/h

<b>Anhänger und Lift</b>	Lift	Hydraulischer Widder
	Lift, Anhebung	Unterkante der Bildwand 2,5 m über dem Boden
	Lift, Drehung	360 Grad, manuell
	Windlast	72 km/h
	Anhängerkupplung	Höhenverstellbar
<b>Ausrüstungsrack</b>	Abmessungen	23 RU
	Koffer	Witterungsbeständig
<b>Elektrisch</b>	Generator	18 KVA, dieselbetrieben, 28 Stunden Dauerbetrieb bei halber Last
	Geräusentwicklung	
<b>Verpackung</b>	Handbücher	Aufbauanleitung + Betriebsanleitungen
	Zertifikate	Konformität mit CE-Normen + optional TÜV