

CompactLink

Kosteneffektive Lösung für Datenübertragung über bis zu 100 m lange Strecken zwischen Digitalisiergerät und LED-Wand oder



Beim Verleih- und Bühneneinsatz besteht zuweilen ein erheblicher Abstand zwischen LED-Display und Digitalisiergerät.

Compactlink ist eine **kosteneffektive**, optisch basierte Lösung für Datenübertragungen über mittlere Strecken, d. h. **bis zu 100 m**. CompactLink kann zwischen Digitalisiergerät und LED-Wand aber **auch zwischen mehreren LED-Wänden** eingesetzt werden.

Es sind zwei verschiedene Typen von CompactLink erhältlich: 50 m oder 100 m.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Bestell-Information	R9853320 CompactLink 50 R9853330 CompactLink 100 R9853340 CompactLink-Kabelset
----------------------------	--