

OLite 510 Fixed



BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Pixel-Pitch	10 mm
Kalibrierte Helligkeit	5000 NIT
LED-Konfiguration	3-in-1 SMD
Pixel-Dichte	2.816 LEDs per tile (44 x 64 px)
Hor. Betrachtungswinkel	> 145°
Vert. Betrachtungswinkel	> 95°
Kontrast	810
Lebensdauer	50.000 hours
Leistungsaufnahme	485 W/tile (max) 138 W/tile (average)
Gewicht/Modul	58 kg (127.9 lbs)
Verarbeitung	15,8 bit per color at 50Hz
Farben	185 trillion
Bildwiederholfrequenz	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Betriebstemperatur	20 to 45°C (-4 to 113°F)
Lagerungstemperatur	20 to 60°C (-4 to 140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 99%
Lagerungsfeuchtigkeit	10 - 90%
Eingangskompatibilität des D320	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to UXGA
Zertifizierungen	UL - CE - FCC Class A - TUV

Generiert am: Saturday, May 26, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours