

# OLite 612 Fixed MK2



**BARCO**

Visibly yours

# Technische Daten

Pixel-Pitch	12 mm
Kalibrierte Helligkeit	6,000 Nit
LED-Konfiguration	3-in-1 SMD
Pixel-Dichte	6457/m <sup>2</sup>
Hor. Betrachtungswinkel	> 145°
Vert. Betrachtungswinkel	> 90°
Kontrast	1120:1
Lebensdauer	50,000 hours (full white - half brightness)
Leistungsaufnahme	1330 W/m <sup>2</sup> (max) 382 W/m <sup>2</sup> (average)
Gewicht/m <sup>2</sup>	123 kg/m <sup>2</sup> (271 lbs/m <sup>2</sup> ) (estimation including module assembly, cables, control box and precision frame)
Verarbeitung	15.8 bit per color at 50 Hz
Farben	185 trillion
Bildwiederholfrequenz	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Betriebstemperaturbereich	-20 to 45° C (-4 to 113° F)
Temperatur bei Lagerung	-20 to 60° C (-4 to 140° F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 - 99%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 99%
Eingangskompatibilität des D320	S-Video, Composite, YUV, SDI, HDSDI, Data: Analog + DVI up to UXGA
Zertifizierungen	UL, CE, TUV, FCC Class A

Generiert am: Saturday, May 26, 2012  
 Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
 Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
 Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours