

Dual DVI Input Card

Dual-Multistandard-Eingangskarte für die gleichzeitige
Wiedergabe von 2 Quellen

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit Barco Kontakt auf

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Quellen	<ul style="list-style-type: none">• SDTV analog PAL, NTSC, SECAM (Composite, S-Video, Component)• HDTV 720p, 1080i, 1080p (Component)• RGB analog bis zu 1920x1200 Bildpunkten (bis zu 165 MHz Pixelfrequenz)• DVI bis zu 1920x1200 Bildpunkten (bis zu 165 MHz Pixelfrequenz)
HiRes-Eingangsmodus	<ul style="list-style-type: none">• bis zu 330 MHz Pixelfrequenz (z.B. 2048x2048 Bildpunkte) im Ein-Kanal-Modus
Genlock	<ul style="list-style-type: none">• Jeder Eingang ist als Genlock-Master-Sync (50/60 Hz) wählbar
Internes Pixelformat	<ul style="list-style-type: none">• RGB555, RGB565, RGB888, YUV422
Stecker	<ul style="list-style-type: none">• 1 DVI-I Dual-Link• 1 DVI-I