

# DCS-100

## Nahtloser 2-Kanal-Switcher



Der DCS-100 ist ein 2-Kanal-Switcher, der zu einem wirtschaftlichen Preis ermöglicht, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer überragenden Bildskalierungsqualität wirklich übergangslos zwischen mehreren Eingangsquellen umzuschalten. Er wurde für den unkomplizierten und einfachen Betrieb konzipiert. Daher ist er der ideale Seamless-Switcher für Live-Events, Sitzungssäle, Festsäle, Gotteshäuser, Bildungsanwendungen, Trainingseinrichtungen und mehr.

# Technische Daten

<b>Bedienfeld an der Vorderseite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anzeigebereich</li><li>• Eingangsbereich Zehn Tasten zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle oder des gespeicherten LOGO-Bilds, das als Programm ausgewählt werden soll, sobald die TAKE-Taste betätigt wird. Die Tasten können drei Zustände aufweisen:</li><li>• Effektebereich</li></ul>
<b>Eingänge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sechs analoge Eingänge über HD-15-VGA-Anschlüsse</li><li>• Zwei digitale oder analoge Eingänge über DVI-I-Anschlüsse</li><li>• Serieller Digitaleingang (HD/SD SDI) über BNC-Anschluss</li></ul>
<b>Ausgänge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmausgabe in digitalem Format am DVI-I-Anschluss und in analogem Format am HD-15-Anschluss.</li><li>• Vollbildauflösungen bei RGBHV</li><li>• Unterstützt HDCP-Verschlüsselung bei DVI-Signalen.</li></ul>
<b>Stecker</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EthernetRJ-45-Anschluss für 10/100Base-T-Ethernet-Kommunikation</li><li>• RS-232, seriellDB-9-Anschluss für Kommunikation mit externen seriellen Geräten.</li></ul>