


TF-20 half-sized

20-mm-Outdoor-LED-Tile für alle Bedingungen



Überlegene visuelle Leistung bei allen Außenbedingungen

Das halbgroße TF-20 ist ideal für gewölbte oder kreative Displays und bietet die gleichen Vorteile wie das völlig neue TF-20, z. B.:

- 7.600 Nits Helligkeit
- Kontrastverhältnis 4.000:1
- 16-Bit-Farbverarbeitung
- System Color Signature
- 100.000 Stunden Nutzungsdauer
- Vor Ort austauschbare Shader
- Schräge LED-Konfiguration
- PFC, RoHS und EMV
- Großer Betriebstemperaturbereich

Barco, seit 75 Jahren Branchenführer im Bereich der Hightech-Elektronik, engagiert sich weiterhin auf dem LED-Markt und investiert jährlich 10 % seines Ertrags wieder in die FuE. Das Ergebnis sind fortschrittliche Features und robuste Lösungen.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Pixel-Pitch	20 mm
Kalibrierte Helligkeit	7,200 nits
LED-Konfiguration	1R, 1G, 1B
Pixel-Dichte	1,152 pixels/panel (48x24)
Hor. Betrachtungswinkel	120° (min 50% brightness)
Vert. Betrachtungswinkel	+45° (from below) -15° (from above) (min 50% brightness)
Kontrast	4,000:1
Leistungsaufnahme	maximum: 400W/m ² average: 120W/m ²
Gewicht/Modul	38 kg (84 lbs)
Verarbeitung	16-bit/color
Farben	281 trillion
Bildwiederholfrequenz	800 Hz
Robustheit	front: IP65 back: IP 54
Temperaturbereich	operating: -35°C to 50°C (-31°F to 122°F) storage: -35 to 50°C (-31°F to 122°F)
Luftfeuchtigkeit	operating: 10% to 99% storage: 10% to 99%
Zertifizierungen	UL/ETL, CE, FCC Class A, RoHS, CCC, CETL
Abmessungen	960mm x 480mm x 268mm
Wartungsfreundlichkeit	Front/back access, to be specified at order
Bestellnummer	front: R9004814 back: R9004815

Generiert am: Saturday, May 26, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours