

SP-20

20-mm-LED-Lösung für Bandenwerbung



Übertragung optimiert für maximale Rendite

Die verbesserte Hardware des neuen SP-20 von Barco wurde speziell mit der Vorgabe entwickelt, mehrere Zielgruppen zu erreichen. Der SP-20 liefert überlegene visuelle Leistung bei minimalen Kosten und gewährleistet einen maximalen ROI.

- Die einzigartige winkelförmige LED-Konfiguration ermöglicht zusammen mit dem Sockel mehrere Aufbauszenarien und wird damit dem Live-Publikum und Übertragungskameras gleichermaßen gerecht.
- Robustes mechanisches Design für 100.000 Einsatzstunden in allen festen oder mobilen Innen- und Außenkonfigurationen.
- Helligkeit, Kontrast und Farbe wurden verbessert und sorgen für schärferen Text und klarere Bilder.
- Weiche, austauschbare und stoßfeste Shader schützen die LEDs vor Beschädigung und verletzen Spieler im Falle eines Zusammenstoßes nicht.
- Effiziente langlebigere Komponenten, die weniger Wärme erzeugen und keine HLK erfordern, wodurch die Austausch- und Energieverbrauchskosten entscheidend gesenkt werden.
- XVS-2-Software erzeugt hohe Bildwiederholfrquenzen von 800 Hz (60 fps) und liefert flimmerfreien Inhalt auf allen Plattformen.

Mit 10 Jahren Erfahrung im Bereich der LED-Sportdisplays und mehr als 20 Jahren bei spezialisierten Übertragungslösungen ist Barco bestens aufgestellt, um Ihre digitale Lösung für Bandenwerbung zu liefern.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Kalibrierte Helligkeit	7.200 Nits senkrecht zum Display gemessen
Pixel-Pitch	20 mm
LED-Konfiguration	1R, 1G, 1B (diskret)
LED-Dichte	7.500 LEDs / m ²
Hor. Betrachtungswinkel	120°
Vert. Betrachtungswinkel	-15°, +40°
Kontrast	3,000:1
Color-Processing	16-Bit
Abmessungen	Breite: 960 mm / Tile Höhe: 960 mm / Tile Tiefe: 250mm / Tile
Gewicht	54 kg
Leistung	Durchschnitt: 120 W / Tile Maximum: 370 W / Tile