

Galaxy NW-12

Netzwerkzentrischer 3D-Stereo-WUXGA-3-Chip-DLP-Projektor



Der Galaxy NW-12 von Barco ist weltweit der erste aktive 3D-Stereoprojektor mit einer nativen WUXGA-Auflösung (1920 x 1200). Er ist die perfekte Wahl für jedes Ein- oder Mehrprojektor-Displaysystem für die Zusammenarbeit.

Maximale Benutzerfreundlichkeit

Dank seiner umfassenden Kompatibilität mit der Barco-Softwaresuite XDS Control Center, bietet der Galaxy NW-12 in einer gewohnten Windows-Umgebung direkten Zugriff auf sämtliche lokalen oder über das Netzwerk verbundenen Quellen. Sie können Ihre Quellen in mehreren Fenstern anzeigen, deren Größe Sie nach Belieben ändern können und die Sie mit der Maus ziehen sowie einander überlappen lassen können - und zwar in jeder beliebigen Kombination von 2D und 3D.

Überragende stereoskopische Qualität

Der Galaxy NW-12 wurde mit seinen starken 12.000 Lumen Lichtausgabe speziell für den Einsatz in hellen Umgebungen konzipiert. Seine serienmäßigen stereoskopischen Fähigkeiten, die sowohl passives als auch aktives Infitec umfassen, machen das Gerät zur perfekten Wahl für Anwendungen, bei denen stereoskopische Bilder mit höchster Detailtreue erforderlich sind.

Wartungsfreie Bauweise

Der Galaxy NW-12 kann bauartbedingt mit einer der niedrigsten Geräuschkennzeichnungen seiner Klasse aufwarten. Zudem garantiert die vollständig gekapselte wassergekühlte Optik eine lange Lebensdauer des Systems. Dadurch wird nicht nur das Eindringen von Staub in das Innere des Projektors verhindert, sondern es entfallen auch zahlreiche bei herkömmlichen Geräten erforderliche regelmäßige Wartungsschritte, und es kommt zu deutlich weniger Ausfallzeiten des Systems.

Für die Systemintegration optimiert

Der Galaxy NW-12 ist dank einer Reihe von Leistungsmerkmalen optimiert für die

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Lichtstrom	12,000 Lumen
Kontrast	Bis zu 2.000:1
Auflösung	WUXGA (1920x1200 px)
Chip-Typ	3-Chip-DLP
Lampe	2-kW-Xenon-Lampe
Lampengarantie	750 h garantiert
Gewicht	70 kg
Abmessungen (BxTxH)	590 mm x 913 mm x 345 mm
Lens Shift	Horizontal bis zu -/+ 65% Vertikal bis zu -/+ 110%
Standard-Eingänge	1x 5-BNC (RGBHV, RGBS oder RGBsB) 1x Composite-Video (BNC) 1x S-Video (Mini-DIN, 4-polig) Doppelter Dual-Link-DVI-Verbindung 3 x Stereo-Synchronisationseingang (Mini-DIN)
Optionale Eingänge	Eine freie Schicht (siehe Optionen)
Kommunikations-Port	RS232 (auf DB9) 10/100-Mb/s-Ethernet (auf RJ45)
Video	PAL-, SECAM-, NTSC-Videosignale in Composite-, S-Video-, Component- oder RGB-Format Sämtliche derzeitigen HDTV-Standards (720i, 720p, 1080i, 1080p) in Component- oder RGB-Format
Daten	Sämtliche Computergrafikformate bis zu QXGA bei 120 Hz Analoge Quellen mit einem Pixeltakt von bis zu 270 MHz DVI-Quellen mit einem Pixeltakt von bis zu 270 MHz
Sicherheit	ETL60950 und EN60950 CE-konform CCC-konform
Stromversorgung	220 V - 240 V
Max. Leistungsaufnahme	2.800 Watt / 9.560 BTU

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours