

SLite 10 XP FX GENII



For more information contact Barco

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Visuelle Auflösung	10.18 mm
Physikalische Auflösung	20.36 mm
Helligkeit	6500 NIT
Kalibrierte Helligkeit	5500 NIT (calibrated at 6500°K)
LED-Konfiguration	2R, 1G, 1B
LED-Dichte	9646/m ² (896/ft ²) 5808/panel (88 x 66)
Hor. Betrachtungswinkel	120° (50% brightness drop)
Vert. Betrachtungswinkel	55° (50% brightness drop)
Kontrast	2200:1 at 200 lux
Lebensdauer	50 000 h (full white - half brightness) 100 000 h (typical use)
Leistungsaufnahme	maximum: 640 W / Tile average: 160 W / Tile
Gewicht/Modul	38.9 kg (88.2 lbs) excluding structure
Verarbeitung	14 bit
Farben	4.4 trillion
Bildwiederholfrequenz	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Robustheit	IP 65
Temperaturbereich	operating: -20 - 40°C (-4 - 104°F) storage: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
Luftfeuchtigkeit	operating: 10 - 99% storage: 10 - 99%
Eingangskompatibilität des D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Zertifizierungen	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC class A
Abmessungen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Bestell-Information	R9004823

Generiert am: Saturday, May 26, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours