

T-16BK

LED-Tile mit schwarzen Outdoor-Leuchten, 16 mm Pixelabstand und 6.000 Nits



Das T-16BK bietet die denkbar robusteste und hellste Visualisierungslösung für Veranstaltungen. Bei seiner Entwicklung wurde auch widrigsten Wetterlagen Rechnung getragen, so dass es Spitzenleistungen beim Outdoor-Einsatz vor großen Menschenmengen liefert, wo es auf packende Inhalte besonders ankommt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Zudem hat Barco dafür Sorge getragen, dass bei T-16BK-Systemen das Bild in sämtlichen Bereichen des Displays mit exakt der gleichen Farbe und Helligkeit angezeigt wird und auch aus großer Entfernung deutlich sichtbar ist.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Pixel-Pitch	16,0 mm
Helligkeit	6.000 Nits
LED-Konfiguration	3x Lampe
Pixel-Dichte	3.600 LEDs pro Tile (60x60)
Hor. Betrachtungswinkel	110° (min. 50% Helligkeit)
Vert. Betrachtungswinkel	+15, -35° (min. 50% Helligkeit)
Kontrast	7.000:1 (bei 500 Lux)
Lebensdauer	100.000 Stunden bis 75% anfängliche Helligkeit
Leistungsaufnahme	600 W/Tile (max.) 180 W Durchschnitt
Betriebsspannung	200-240 V / 50-60 Hz
Abmessungen	Breite: 960mm Höhe: 960mm Tiefe: 281,95mm
Gewicht/Modul	60 kg
IP-Klasse	IP65/54
Verarbeitung	16 Bit/Farbe
Farben	281 Billionen
Bildwiederholfrequenz	800 Hz
Stapelhöhe ohne Versteifung	Max. 6 Tiles hoch
Stapelhöhe mit Versteifung	Max. 10 Tiles hoch
Verbindungsschnittstelle	DVI-Schnittstelle (DVI-Anschluss)
Max. Verbindungslänge	4,5 m (mit DVI-Kabel von Barco)
Schnittstellen	2x DVI
Maximale Kaskadierung	6 Tiles
Wartungsfreundlichkeit	Rückseite (anklickbarer Shader)
Betriebstemperatur	-35-50°C
Lagerungstemperatur	-35-50°C
Betriebsfeuchtigkeit	10-99%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10-99%
Quellen-Kompatibilität	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: und Dual-Link-DVI, Dual-Link-HDSDI)
Geeignetes Digitalisiergerät	DX-700 (mit DVI-Ausgangskarte), D320, LED-PRO
Zertifizierungen	UL, CE Klasse A, TÜV, FCC, Klasse A

Generiert am: Saturday, May 26, 2012

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.

Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours