


OL-710

70"-WXGA-DLP-LED-Projektionsmodul



Das 70"-LED-Projektionsmodul OL-710 von Barco bietet ein ergonomisch hervorragendes Sichterlebnis mit den schärfsten und sattesten Farben in WXGA-Auflösung (1368x768, "HD ready").

Die Videowand OL-710 wurde speziell im Hinblick auf einen absolut wartungsfreien Betrieb über mehrere Jahre konzipiert, ohne jeden Bedarf an Verbrauchsmaterial. Zum Lieferumfang der OL-710 gehört Sense6, eine einzigartige Sensortechnologie, die für die einheitliche Helligkeits- und Farbstabilität des gesamten Displays im Laufe der Zeit sorgt. Sense6 misst laufend Helligkeit und Farbe und passt den Farbraum so an, dass sich das Bild für das menschliche Auge optimal eignet. Das bedeutet, dass keinerlei Wartung oder manuelle Einstellarbeiten erforderlich sind.

Dank der geringen Tiefe des Projektionsmoduls kann die Videowand OL-710 auch unter beengten räumlichen Bedingungen mühelos installiert werden. Aufgrund ihrer robusten Bauweise eignet sich die Videowand OL-710 ideal für industrielle Umgebungen.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Auflösung	"HD ready" (1368x768 px)
Helligkeit	on screen: 240 Cd/m ² (typ.)
Bildschirmkontrast	560,000:1
Farben	Bis zu 165% EBU (bei maximalem Farbmodus)
Display-Technologie	Rückprojektion, DLP
Weißpunkt	Einstellbar von 2.300 K bis 15.000 K
Helligkeitsgleichförmigkeit	95% ANSI 9
Screen	FXS, mit H/V 35°/33° (+/- 2°) Winkel mit halbem Gain
Bildschirmspalt	Horizontal: 1,0 mm, Vertikal: 0,7 mm (bei 25°C)
Farbstabilität	Selbstkalibrierung mit spektrometerbasiertem Sense6
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Diagonale: 70" • Breite: 1.550 mm • Höhe: 872 mm • Tiefe: 622 mm • Gewicht: Projektionsmodul: < 66 kg • Gewicht: Untergestell: < 39 kg
Lichtquelle	6-fache Redundanz für jede der 3 LEDs
Lebensdauer der Lichtquelle	> 60.000 h (bei 6500 K) > 80.000 h im Eco-modus MTBF LED > 500.000 h
Empfohlenes Wartungsintervall	> 5 Jahre Lebenslange Garantie gegen Einbrennen und Nachleuchten ("Geisterbilder")
Bedingungen für den Betrieb	10°C-40°C, 80% Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Eingangswchselspannung	90-240 V, 50-60 Hz
Leistung	170 W (eco) 230 W (typ.) 350 W (max.)
Wärmeabgabe	580 BTU/h (eco) 785 BTU/h (typ.) 1,194 BTU/h (typ.)
Direkter Ethernet-Zugriff	Eingebauter Webserver
Grafische Benutzeroberfläche	Sämtliche Einstellungen und Betriebsparameter
Signaleingänge/-ausgänge	2 x Dual-Link-DVI-Eingang / 2 x Dual-Link-DVI-Ausgang
Pixel Clock	330 MHz
Eingangsfrequenz	24 - 62 Hz
Genlock	49 - 61 Hz
Signalverarbeitung	Signaldurchschleifung Freie Bildbeschneidung, freie Skalierung (optional)
Gewährleistung	2 Jahre
Integration von Fremdgeräten	Webdienstbasierte API (optional)

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012
 Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
 Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
 Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours