

# RLM-W6

## 3-Chip-WUXGA-DLP-Projektor mit 6.000 Lumen



Der RLM-W6 von Barco ist weltweit der erste 3-Chip-DLP-Projektor zum Preis eines 1-Chip-DLP-Geräts. Nun können Sie zu einem äußerst attraktiven Preis von der präzisen Farb- und Bildqualität der 3-Chip-DLP-Technologie profitieren.

### Alle Details, satte Farben und hohe Leuchtkraft

In Sitzungs- und Konferenzsälen sorgt die WUXGA-Auflösung (1920x1200) des RLM-W6 dafür, dass Sie und Ihre Kollegen alle wichtigen Details sofort sehen. Mit der WUXGA-Auflösung können Sie volle HD-Videoinhalte und Banner, Ticker oder Untertitel gleichzeitig anzeigen.

In den Eingangshallen Ihres Unternehmens wird Ihre Marke dank der 3-Chip-DLP-Farbqualität des RLM-W6 exakt so dargestellt, wie Sie es wünschen. Für Vortragssäle und ähnliche große Räume bietet der RLM-W6 von Barco einen Lichtstrom von 6.000 Lumen. Das bedeutet, dass Präsentationen von der ersten bis zur letzten Reihe klar und deutlich sichtbar sind.

### Grün und ergonomisch

Der RLM-W6 verbraucht 33% weniger Strom als vergleichbare Projektoren und ist 10 Mal leiser als seine nächsten Mitbewerber. Damit gehört die Nervenbelastung, ständig unter dem Dröhnen des Projektors zu arbeiten, der Vergangenheit an. Alles, was Sie von diesem Projektor bemerken, ist seine Bildqualität.

Die Software RLM Commander sorgt für die mühelose Verwaltung des RLM-W6. Auch die kostenlose Barco-Software Projector Toolset ist mit dem RLM-W6 kompatibel. Das bedeutet: Wenn Sie bereits andere Barco-Projektoren in Ihrem AV-Netzwerk haben, dann können Sie diese mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software alle gleichzeitig verwalten.

BARCO

Visibly yours

# Technische Daten

Projektortyp	WUXGA-3-Chip-DLP-Digitalprojektor
Technologie	0,67-Zoll-DMD™ x3
Auflösung	1920x1200
Helligkeit	6.300 Center-Lumen 6.000 ANSI-Lumen
Kontrast	2.200:1 (Standard) 3.000:1 (CE)
Helligkeitsgleichförmigkeit	95%
Seitenverhältnis	16:10
ScenergiX	N/A
Objektivtyp	RLDW
Optiken	RLDW (fest) 0.77:1 1.16:1 (Zoom) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
Linsenverstellung	Vertikal: 0% bis +100% Horizontal: -30% bis +30% bei Zoomobjektiven
Farbkorrektur	P7
Leuchtmittel	2x 280 W
Lebensdauer der Lampe	1.500 h (typ.) 2.000 h (max.)
Transport mit Lampe	Ja
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja, automatische Lampenauswahl
Lampenaustausch durch Kunden	N/A
Lampengarantie (Vor-Ort-Austausch / Austausch im Werk)	120 Tage, 500 h
Gekapseltes optisches System	Standard
Optischer Dowser	N/A
Bild-im-Bild	Bis zu zwei Quellen gleichzeitig
Ausrichtung	Tisch / Decke / seitlich (Hochformat) / vertikal
DMX 512	Extern
WARP	H- und V-Trapezkorrektur
integrierter Webserver	Ja
CLO (Constant Light Output - Konstante Lichtausgabe)	Optional
Bereit für 3D (optional)	Passiv, zirkular polarisiert
Eingänge	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV); Cinch (RGBs, YUV) Composite-Video; S-Video
Optionale Eingänge	N/A
max. Pixeltakt	165 MHz
Eingangsaufösungen	From NTSC up to UXGA (1600x1200), including WUXGA (1920x1200)
Softwarewerkzeuge	Projector Toolset
Bedienung	Minijack + IR, RS232, 12-V-Trigger
Netzwerk-Verbindung	10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss
Spannungsversorgung	90-240 V / 50-60 Hz

<b>Max. Leistungsaufnahme</b>	700 W Standby-Modus: <2W
<b>Geräusentwicklung (typisch bei 25°C)"</b>	37 dB(A)
<b>Betriebstemperatur</b>	0-40°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	0-80% (nicht-kondensierend)
<b>Thermischer Verlust BTU</b>	max. 2388 BTU/h
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	669,74 mm x 516,7 mm x 247 mm
<b>Gewicht</b>	26 kg
<b>Verpackungs-Abmessungen</b>	(LxBxH) 820 mm x 660 mm x 380 mm
<b>Versandgewicht ab Werk</b>	30 kg
<b>Zubehör</b>	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
<b>Zertifizierungen</b>	Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CE EN55022 Klasse A, CE, TÜV, RoHS, WEEE
<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre serienmäßig, 3. Jahr optional

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012  
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours