

# DP2K-32B

Extrem heller DLP Cinema®-Projektor für Leinwandbreiten von  
bis zu 32m



Das Flaggschiff von Barco, der DP2K-32B, ist der hellste digitale Kinoprojektor der Welt. Sein Lichtstrom stellt sämtliche Mitbewerber in den Schatten und macht den einzigartigen DP2K-32B zum ultimativen 3D-Gerät.

#### **Das ultimative 3D-Gerät**

Der einzigartige DP2K-32B leuchtet mit seiner unübertroffenen Helligkeit, seinen brillanten Farben und seinem außergewöhnlichen Kontrastreichtum Leinwandbreiten von bis zu 32m in atemberaubender Qualität aus.

Diese atemberaubende Bildqualität verhilft Ihren Zuschauern zu einer unübertroffenen 3D-Erfahrung und Ihnen zu einem voll besetzten Haus.

#### **Niedrige Lebenszykluskosten**

Bei der Entwicklung des DP2K-32B zählten niedrige Betriebskosten zu den obersten Prioritäten. Alle maßgeblichen Komponenten wurden daher in Hinblick auf Wartungsfreundlichkeit und besonders lange Lebensdauer konzipiert.

#### **Wartungsfreundlichkeit**

Der DP2K-32B kann mit einer äußerst wartungsfreundlichen vollständig modularen Architektur aufwarten. Dank dieses modularen Aufbaus lassen sich Ausfallzeiten auf ein Mindestmaß verringern, es ist nur ein minimaler Ersatzteilverrat erforderlich, und die Wartungstechniker können sich innerhalb kürzester Zeit mit dem Gerät vertraut machen, wodurch sich insgesamt erheblich niedrigere Lebenszykluskosten ergeben.

**BARCO**

Visibly yours

# Technische Daten

<b>DMDTM-Chip</b>	3 x 1.2"-DC2K-Geräte aus dunklem Metall
<b>Panel-Auflösung</b>	2.048 x 1.080 Pixel
<b>Gehäuse</b>	Hermetisch versiegelte DMD-Chips und Optikbaugruppe
<b>Lampe</b>	3 kW - 7 kW (Xenon-Lampe)
<b>Lichtstrom</b>	33,000 Lumen
<b>Bildgröße</b>	Bis zu 32 m breit
<b>Kontrast</b>	2,000:1
<b>Digitale Video-Eingänge</b>	2 x SMPTE-292M-Eingänge 2 x DVI-Eingang beide als einfache oder doppelte Verbindung wählbar
<b>Festbrennweitenobjektive</b>	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
<b>Projektordiagnose</b>	per PC-Touchpanel per Steuerungssoftware Communicator per SNMP-Agent
<b>Spannungsversorgung</b>	3 x 400 V + N oder 3x 220 V 30.000 BTU/h (mit 6,5-kW-Lampe)
<b>Abmessungen</b>	604 (H) x 754 (B) x 1129 (T) mm  Wichtiger Hinweis: An der Unterseite müssen mindestens 5 cm freigelassen werden, damit Kühlluft einströmen kann.
<b>Gewicht</b>	140 kg
<b>Umgebungstemperatur</b>	35°C max.
<b>Optionen</b>	ACS-2048 3D-Ergänzungen Touchpanel Automatische Ausrichtung der Lampe Sockel

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012  
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours