

TF-10

Outdoor-LED-Modul zur Festinstallation



Das Barco TF-10 ist ein robustes LED-Modul fürs Freie, das leistungsstarke Bildwiedergabe mit Zuverlässigkeit für den Einsatz rund um die Uhr und niedrigen Betriebskosten vereint. Das TF-10 verbraucht weniger Strom und ist leichter als vergleichbare Produkte. Daher eignet es sich perfekt für Digital Signage- und Sport-Anwendungen.

Helligkeit, Farbe und Kontrast auf Höchstniveau

TF-10-Module bieten genau das richtige Verhältnis zwischen Helligkeit, Farbe und Kontrast. Durch den geringen Wartungsaufwand und die bewährte Technologie sind die Gesamtbetriebskosten von vornherein äußerst niedrig.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Pixel-Pitch	10,2 mm
Helligkeit	6.000 Nits
LED-Konfiguration	3-in-1-SMD
Pixeldichte	9.612/m ² 5.768/Tile (80x72)
Hor. Betrachtungswinkel	140°
Vert. Betrachtungswinkel	-35°/+10°
Leistungsaufnahme	230 W/m ² (Durchschnitt) 758 W/m ² (max.)
Wärmeabgabe	784 BTU//m ² (Durchschnitt)
Abmessungen	Breite: 816 mm Höhe: 735 mm Tiefe: 220 mm
Gewicht/Modul	31 kg
IP-Klasse	IP65/54
Verarbeitung	16 Bit/Farbe
Wartungsfreundlichkeit	Front- oder rückseitig
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10-99 %
Zertifizierungen	ETL, CE, FCC Klasse A, RoHS

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours