

QSD(0.8:1) Lens



Barco offers a complete range of high-resolution lenses for the Barco 2100 Series Light Valve projectors with different throw ratios to meet various application requirements.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Abweichung	< 1%
Brennweite	0.8
Bildbreite (min. / max.)	1 - 6 m / 39 - 236"
Projektionsabstand	1.03 - 4.7 m / 40 - 187"
Relative Leuchtkraft	100%
Effektive Brennweite	177 mm / 6.97"
Max. Durchmesser	188 mm / 7.4"
Länge	221 mm / 8.7"
Nettogewicht Abmessungen	3.7 kg / 8.2 lbs
Auflösung	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "

Generiert am: Saturday, May 26, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours