

DLite 28



BARCO

Visibly yours

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Visuelle Auflösung | 28.0 mm |
| Physikalische Auflösung | 28.0 mm |
| Lichtstrom | 5.000 Nit (at 6500 °K on a callibrated wall) |
| Hor. Betrachtungswinkel | 120° (minimum 50% brightness) |
| Vert. Betrachtungswinkel | 60° (minimum 50% brightness) |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 45 meter |
| Abmessungen | Width: 0.448 Height: 0.448 Weight: 14 kg |
| Bildgröße | Unlimited |
| Mittlere Leistungsaufnahme | 350 Watt/sqm |
| Max. Leistungsaufnahme | 1750 Watt/sqm |
| Outdoor-Eignung | IP 65 |