

Technische Daten

Abmessungen	19" Industriegehäuse in Höheneinheiten: 6 HE Breite - Gehäuse 435 mm Breite - mit Rahmen 482 mm Tiefe - Gehäuse 562 mm Tiefe - der Griffe 35 mm Höhe 267 mm
Stromversorgung	Anzahl der Netzteilmodule: 4 (Hot-Swap, redundant) Anzahl der Netzanschlüsse: 2 Stromversorgung: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Anzahl Steckplätze für Ein-/Ausgangskarten	16
Wärmeabgabe	1800 BTU/h 550 W
Gewicht	26 kg
Leistungsaufnahme	550 W
Eingänge	Jede Eingangskarte kann Dekodieren, Skalieren, Filtern und Konvertieren und führt diese Aufgaben unabhängig von den anderen Karten im System aus.