


Rekonfigurierbare und starre mehrwandige Stereoumgebung



MoVE von Barco ist eine virtuelle Mehrzweckumgebung, die auf starren Leinwänden und einem Luftkissensystem beruht. Es handelt sich um eine mehrseitige 3D-Stereolösung, die an alle Anforderungen angepasst werden kann. Das System kann jederzeit rekonfiguriert werden, so dass Sie auf jede neue Herausforderung unverzüglich die passende Antwort zur Hand haben:

Barco I-Space

Der in der Regel für eine Einzelperson geeignete I-Space von Barco ist ein würfelförmiger Vollprojektionsraum, in dem der Benutzer vollständig von hochauflösenden 3D-Stereo-Bilddaten umgeben ist. Perfekt für naturwissenschaftliche Forschung, Innenarchitektur oder Architektur, wenn ohne den Kostenaufwand für Prototypenherstellung oder Modellbau eine möglichst realitätsnahe Darstellung gewünscht wird.

Kino zum Eintauchen

Mit zwei im 45°-Winkel angeordneten Leinwänden können Sie eine ganze Zuschauergruppe in Ihre Datenwelt eintreten lassen. Ideal ist das beispielsweise für Forschungsarbeiten an vielschichtigen geophysikalischen Daten oder für die Gruppenkooperation an komplexen 3D-Stereo-Bildern.

Barco CADWall

Die CADWall von Barco ist seit langem eine Referenzgröße für die zuverlässige Bildanzeige in 3D-Stereo und ermöglicht die Einbindung noch größerer Betrachtergruppen in kooperative Sitzungen. Über die gesamte Leinwandfläche erfolgt die 3D-Stereo-Anzeige, was komplexeste Anwendungen ermöglicht, wie etwa die umfassende Durchsicht eines Fahrzeugentwurfs oder die Erzeugung von

Technische Daten

Projektion	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Barco-Projektor Reality 909• Sowohl aktive als auch passive Version erhältlich
Screen	<ul style="list-style-type: none">• Vierseitig: 3 rückseitige + 1 vorderseitige Leinwand• Starre Leinwände• Bodenleinwand ist mit den Rückprojektionsleinwände farblich abgeglichen
Neukonfigurierung	<ul style="list-style-type: none">• Unkompliziert• Korrekte relative Positionen der Projektionen werden gespeichert
Abmessungen (BxTxH)	<ul style="list-style-type: none">• Würfelförmiger Vollprojektionsraum: 8,30 m x 6,77 m x 3,80 m• Konfiguration für Kino zum Eintauchen: 9,22 m x 6 m x 3,80 m• Konfiguration für flache Leinwand (CADWall): 10,07 m x 6 m x 3,80 m
Motorisierte Nahtstellenanpassung	<ul style="list-style-type: none">• Sowohl Drehung als auch Translation• Präzisere Platzierung und bessere Naht