

Robuste drahtlose Fernbedienung



Die robuste drahtlose Fernbedienung ist extrem zuverlässig und stoßfest. Sie wurde von Profis für Profis konzipiert. Dank ihrer langlebigen Bauweise eignet sie sich perfekt für die hohen Belastungen beim Verleih- und Bühneneinsatz.

Technische Daten

Display	4-zeiliges Flüssigkristalldisplay voll Hintergrundbeleuchtung
Keypad	27 Tasten mit voller Hintergrundbeleuchtung 5 programmierbare Funktionstasten
Verbindungen	Funkempfänger Festverdrahteter XLR-Anschluss für 2-Wege-Fernzugriff Anschluss für Lampenmoduldaten, um Ersatzlampenmanagement zu erleichtern RS-232/422-Anschluss Umschalter RS 422T - RS 422NT - RS232
Kommunikation (Baud)	XLR festgelegt auf 57600 bps RS 232 / RS 422 (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps)
Kommunikationsbereich	drahtlos bis zu 100 m
Adresse	beliebige Anzahl zwischen 0 und 255
Stromversorgung	6x NiCd-Akkus, AA (im Lieferumfang enthalten) oder herkömmliche Batterien 15-30-V-Gleichstromadapter 2 Lademodi: über externes Ladegerät oder über den XLR-Anschluss des Projektors Energiesparmodus = automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
Temperaturbereich	-15°C bis +70°C
Gewicht	Fernsteuerung: 1,3 kg Empfänger: 0,3 kg