

# Robuste drahtlose Fernbedienung



Die robuste drahtlose Fernbedienung ist extrem zuverlässig und stoßfest. Sie wurde von Profis für Profis konzipiert. Dank ihrer langlebigen Bauweise eignet sie sich perfekt für die hohen Belastungen beim Verleih- und Bühneneinsatz.

# Technische Daten

<b>Display</b>	4-zeiliges Flüssigkristalldisplay voll Hintergrundbeleuchtung
<b>Keypad</b>	27 Tasten mit voller Hintergrundbeleuchtung 5 programmierbare Funktionstasten
<b>Verbindungen</b>	Funkempfänger Festverdrahteter XLR-Anschluss für 2-Wege-Fernzugriff Anschluss für Lampenmoduldaten, um Ersatzlampenmanagement zu erleichtern RS-232/422-Anschluss Umschalter RS 422T - RS 422NT - RS232
<b>Kommunikation (Baud)</b>	XLR festgelegt auf 57600 bps RS 232 / RS 422 (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps)
<b>Kommunikationsbereich</b>	drahtlos bis zu 100 m
<b>Adresse</b>	beliebige Anzahl zwischen 0 und 255
<b>Stromversorgung</b>	6x NiCd-Akkus, AA (im Lieferumfang enthalten) oder herkömmliche Batterien 15-30-V-Gleichstromadapter 2 Lademodi: über externes Ladegerät oder über den XLR-Anschluss des Projektors Energiesparmodus = automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
<b>Temperaturbereich</b>	-15°C bis +70°C
<b>Gewicht</b>	Fernsteuerung: 1,3 kg Empfänger: 0,3 kg