

# Tarjeta de doble entrada RGB

Tarjeta de entrada doble para visualización simultánea de hasta 2 fuentes RGB



- permite visualizar datos RGB generados por ordenador
- una sola tarjeta puede procesar en paralelo 2 fuentes gráficas SXGA o superior

**BARCO**

Visibly yours

# Especificaciones técnicas

Frecuencia de línea	de 15 kHz a 130 kHz
Frecuencia de píxel	de 20 MHz a 135 MHz 2 canales, hasta SXGA o superior
entrada	Tarjeta de entrada doble para visualización simultánea de hasta 2 orígenes RGB