

# Tarjeta de salida EOC - ScreenPRO-II

Formato adicional de salida de vídeo / tarjeta de extensión de función de almacenamiento fijo



La tarjeta funciona de dos modos diferentes. En el modo de salida primario, la tarjeta proporciona formatos digitales entrelazados o en serie en la misma resolución, sin retrasos, como el programa principal o las salidas de visualización previa. En el modo de salida auxiliar, la tarjeta brinda formatos digitales entrelazados o en serie, pero con resoluciones diferentes al programa o las salidas de visualización previa. En el modo auxiliar existe un retraso de cuadros del programa o las salidas de visualización previa. En ambos modos las salidas de la tarjeta se pueden utilizar para la grabación o la visualización en un monitor.

Además de las funciones de formato mejorado de salida, la EOC admite la captura, almacenamiento y llamado de hasta 100 imágenes fijas de cuadro máximo para utilizar como fuentes de fondo.

# Especificaciones técnicas

<b>Resoluciones de salida</b>	Resolución de tarjeta de salida mejorada seleccionada	Señales presentes en R/Y, G/Pr, B/Pb, H, V BNC	Señales presentes en HD/SDI BNC
	NTSC (480i)	YPbPr	SDI
	PAL (576i)	YPbPr	SDI
	800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200	RGBHV	N/D
	1280 x 720p a 25; 29,94; 30 1920 x 1080i a 50; 59,94; 60 1920 x 1080p a 25; 29,94; 30	RGBHV -o-YPbPr	HDSDI
<b>Programa/Previo</b>	Salidas analógicas: Vídeo RGBHV/RGBS/RGsB, YPbPr (SD o HD), en conectores BNC Salida HDSDI: según SMPTE 259M-C (resolución NTSC/PAL) SMPTE 292M (HDTV) en conector BNC		