

FLX-60

Pitch grande, módulo LED transformable de 60 mm



Barco lleva la tecnología LED creativa a un nivel completamente nuevo con la introducción del LED transformable. Con este concepto completamente nuevo, los diseñadores ya no se limitan a las pantallas LED tradicionales sino que pueden crear cualquier forma que deseen. FLX es un concepto de LED de forma libre exclusivo que sorprenderá a los espectadores de todo el mundo. FLX-60 consta de módulos de píxeles LED de 60 mm de alta calidad, compactos y controlables individualmente, que pueden combinarse con una amplia variedad de transportadores (estructuras mecánicas) específicamente diseñados para conseguir la forma que desee.

Además, la pantalla LED transformable de Barco es ideal para una infinidad de aplicaciones, desde eventos en directo hasta instalaciones fijas, tanto en interiores como en exteriores. Se crea para soportar las condiciones meteorológicas más exigentes y puede utilizarse tanto en días soleados como lluviosos. No importa lo que desee, puede transformar la FLX para que se ajuste a su propio diseño.

BARCO

Visibly yours

Especificaciones técnicas

brillo	13 cd (totalmente calibrado) - 17 cd (no calibrado)
salida de luz	35 lúmenes (calibrado) - 45 lúmenes (no calibrado)
Ángulo de visualización	110° (brillo medio total) - 140° (ángulo de visión usable)
Profundidad de color	16 bits / color
Tipo de LED	SMD 3 en 1
Montaje de clavija	Pernos o tornillos de 3 mm a través del enchufe
Montaje de píxeles	hoja de metal de 1,5 mm engrapada o 3 pernos M4.
temperatura ambiente	Máx. 45 °C
Diámetro	60 mm
Altura	60 mm (incl. enchufe)
peso	280g (incl. enchufe y cable de 300 mm)
Clasificación de protección	IP66 (nominal cuando coincide)
Cantidad máx. de píxeles en 1 cable	256
Cableado por defecto	16 píxeles, 300 mm de pitch, interconectables

Generado en: Sunday, May 27, 2012

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.

BARCO

Visibly yours