

DP2K-12C

Proyector DLP Cinema® compacto para pantallas de hasta 12 m (39 pies)



El DP2K-12C de Barco es un proyector de cine digital compacto para salas de cine pequeñas y para entornos de posproducción.

Ocupa poco espacio y está al alcance de cualquier presupuesto

El proyector DP2K-12C, con el chip DLP Cinema® de 0,98" de Texas Instruments, proporciona una experiencia cinematográfica de primera calidad con un brillo de la imagen consistente, un gran contraste y colores radiantes. Además, el proyector DP2K-12C tiene un formato compacto, al alcance de cualquier presupuesto.

Bajo coste de propiedad

A la hora de desarrollar el proyector DP2K-12C, nuestra máxima prioridad ha sido mantener bajos los costes de funcionamiento. Por ello todos los componentes principales se han diseñado para facilitar su mantenimiento y ampliar la vida útil del producto.

Mantenimiento sencillo

El proyector DP2K-12C dispone de una arquitectura totalmente modular de fácil uso. El diseño modular minimiza considerablemente el tiempo de parada, permite tener un stock de piezas de recambio mínimo y agiliza las curvas de aprendizaje de los técnicos, lo que a su vez reduce significativamente los costes de propiedad.

BARCO

Visibly yours

Especificaciones técnicas

Digital MicroMirror Device™	3 x 0,98" dispositivos de metal oscuro DC2K
resolución nativa	2.048 x 1.080 píxeles
caja	DMDs herméticamente cerrados y montaje óptico
lámpara	1,2 kW - 2 kW
salida de luz	9.500 lúmenes
tamaño de pantalla	Hasta 12 m / 39 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,2 a 14 fti)
relación de contraste	2,000:1
Entradas de vídeo digital	2 x entradas SMPTE 292M 2 x entradas DVI ambas seleccionables como enlace simple o doble
Objetivos primarios	1.2 - 1.8 1.4 - 2.05 1.6 - 2.5 1.95 - 3.2 2.4 - 3.9
Diagnósticos del proyector	a través del panel táctil para PC a través de software de control Communicator a través del agente SNMP
requerimientos de potencia	220 V
dimensiones	558 (Al) x 694 (An) x 1034 (P) mm 22,0 (Al) x 27,3 (An) x 40,7 (P) pulgadas NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector
peso	100 kg (220 lbs)
temperatura ambiente	Máx. 35 °C / 95 °F
Opciones	ACS-2048 Complementos 3D Panel táctil Pedestal

Generado en: Sunday, May 27, 2012

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.

BARCO

Visibly yours