

# DP2K-32B

Proyector DLP Cinema® de gran brillo para pantallas de hasta 32 m (105 pies)



El DP2K-32B de última generación de Barco es el proyector de cine digital más brillante del planeta. Gracias a su potencia de luz sin precedentes, el exclusivo proyector DP2K-32B es el aparato 3D más avanzado del mercado.

#### **El aparato 3D más avanzado del mercado**

El exclusivo DP2K-32B puede proyectar sobre pantallas de hasta 32 m (105 pies) de ancho gracias al inigualable brillo de la imagen, a sus colores radiantes y a unos niveles de contraste excepcionalmente ricos.

Esta espectacular calidad de imagen ofrecerá a su audiencia una experiencia 3D sin igual, lo que también significará un potencial crecimiento de las ventas en taquilla de su sala.

#### **Bajo coste de propiedad**

A la hora de desarrollar el proyector DP2K-32B, nuestra máxima prioridad ha sido mantener bajos los costes de funcionamiento. Por ello todos los componentes principales se han diseñado para facilitar su mantenimiento y ampliar la vida útil del producto.

#### **Mantenimiento sencillo**

El proyector DP2K-32B dispone de una arquitectura totalmente modular de fácil uso. El diseño modular minimiza considerablemente el tiempo de parada, permite tener un stock de piezas de recambio mínimo y agiliza las curvas de aprendizaje de los técnicos, lo que a su vez reduce significativamente los costes de propiedad.

**BARCO**

Visibly yours

## Especificaciones técnicas

<b>Digital MicroMirror Device™</b>	3 x 1,2" dispositivos de metal oscuro DC2K
<b>resolución nativa</b>	2.048 x 1.080 píxeles
<b>caja</b>	DMDs herméticamente cerrados y montaje óptico
<b>lámpara</b>	3 kW - 7 kW (lámpara de xenón)
<b>salida de luz</b>	33.000 lúmenes
<b>tamaño de pantalla</b>	Hasta 32 m / 105 pies de anchura
<b>relación de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de vídeo digital</b>	2 x entradas SMPTE 292M 2 x entradas DVI ambas seleccionables como enlace simple o doble
<b>Objetivos primarios</b>	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
<b>Diagnósticos del proyector</b>	a través del panel táctil para PC a través de software de control Communicator a través del agente SNMP
<b>requerimientos de potencia</b>	3x 400 V + N o 3x 220 V 30.000 BTU/h (con lámpara de 6,5 kW)
<b>dimensiones</b>	604 (Al) x 754 (An) x 1129 (P) mm 23,78 (Al) x 29,69 (An) x 44,45 (P) pulgadas NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector
<b>peso</b>	140 kg (309 lbs)
<b>temperatura ambiente</b>	Máx. 35 °C / 95 °F
<b>Opciones</b>	ACS-2048 Complementos 3D Panel táctil Pedestal

Generado en: Sunday, May 27, 2012

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.

**BARCO**

Visibly yours