

# TF-10

Mosaico LED de exteriores para instalación fija con un pixel pitch de 10,2mm y 6.000 nit



La TF-10 de Barco es un mosaico LED de exterior modular rugerizado que ofrece una gran cantidad de imágenes en combinación con una fiabilidad 24/7 y un bajo coste de propiedad. Con menos consumo de energía y un menor peso que productos similares, la TF-10 es ideal para la señalización digital y eventos deportivos.

**Brillo, color y contraste excelentes**

Los mosaicos TF-10 proporcionan un equilibrio excelente de brillo, color y contraste. Por naturaleza, sus escasos requisitos de mantenimiento y su amplio historial redundan en un coste total de propiedad excepcionalmente bajo.

**BARCO**

Visibly yours

# Especificaciones técnicas

paso de pixel	10,2 mm
brillo	6.000 nits
configuración LED	SMD 3 en 1
Densidad de píxeles	9.612/m <sup>2</sup> 893/pie <sup>2</sup> 5.768/tile (80x72)
angulo de visión horizontal	140°
angulo de visión vertical	-35°/+10°
consumo de potencia	230 W/m <sup>2</sup> (promedio) 758 W/m <sup>2</sup> (máx.)
Disipación de calor	784 BTU/h/m <sup>2</sup> (promedio)
dimensiones de tiles	Anchura: 816 mm Altura: 735 mm Profundidad: 231 mm
dimensiones de tiles	Anchura: 816mm Altura: 735mm Profundidad: 220mm
Peso / tile	31 kg (68,4 lbs.)
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bits/color
Facilidad para el servicio	Parte delantera y trasera
Temperatura operativa	-20 °C a +50°C (-4° a 122°F)
Humedad operativa	10-99%
certificaciones	ETL, CE, FCC clase A, RoHS

Generado en: Saturday, May 26, 2012

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.

**BARCO**

Visibly yours