

Carte d'entrée RVB double

Carte à double entrée pour affichage simultané d'un maximum de 2 sources RVB



- permettant l'affichage de données RVB générées par ordinateur
- 2 sources jusqu'à SXGA ou supérieur peuvent être traitées en parallèle par une seule carte

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

| | |
|--------------------|--|
| Fréquence de ligne | 15 kHz à 130 kHz |
| Fréquence de pixel | 20 MHz à 135 MHz 2 canaux jusqu'à SXGA ou supérieur |
| Entrée | Carte à double entrée pour affichage simultané d'un maximum de 2 sources RVB |