

# Carte de sortie étendue ScreenPRO-II

Format de sortie vidéo supplémentaire / carte d'extension des capacités de diathèque



La carte fonctionne dans deux modes différents. Dans le mode de sortie principal, la carte fournit des formats numériques en série ou entrelacés à la même résolution (et sans retard) que les sorties Programme et Précontrôle principales. Dans le mode de sortie auxiliaire, la carte fournit également des formats numériques en série ou entrelacés, mais à des résolutions différentes. Dans ce mode, on observe un retard d'image par rapport aux sorties Programme et Aperçu. Dans les deux modes, les données en sortie de la carte peuvent être utilisées à des fins d'enregistrement ou pour l'affichage sur un moniteur.

Outre ses capacités de format de sortie évoluées, la carte EOC prend en charge la capture, le stockage et le rappel de 100 images fixes plein écran utilisables comme source d'arrière-plan.

## Spécifications techniques

<b>Résolutions en sortie</b>	Sélection de résolution de carte de sortie améliorée	Signaux présents sur les BNC R/Y, G/Pr, B/Pb, H, V	Signaux présents sur le BNC HD/SDI
	NTSC (480i)	YPbPr	SDI
	PAL (576i)	YPbPr	SDI
	800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200	RGBHV	S.O.
	1280 x 720p à 25, 29,94, 30 1920 x 1080i à 50, 59,94, 60 1920 x 1080p à 25, 29,94, 30	RGBHV -ou-YPbPr	HD-SDI
<b>Programme/Prévisualisation</b>	Sorties analogiques : vidéo RGBHV /RGBS/RGsB, YPbPr (SD ou HD) sur connecteurs BNC Sortie HD-SDI : conforme SMPTE 259M-C (résolution NTSC/PAL) SMPTE 292M (HDTV) sur connecteur BNC		