

FLX-60

Module LED transformable 60 mm à grand pas de pixel



Avec l'introduction de la technologie LED transformable, Barco franchit un nouveau cap dans le domaine de la créativité LED. Ce concept révolutionnaire affranchit les concepteurs des écrans LED traditionnels en leur permettant de créer les formes de leur choix. FLX est un concept LED exclusif qui ravira les spectateurs du monde entier. Le FLX-60 se compose de modules de pixels LED haut de gamme compacts de 60 mm, contrôlables individuellement. Ces modules peuvent être associés à un large éventail de supports (structures mécaniques) conçus spécialement pour produire la forme de votre choix.

De plus, la technologie LED transformable de Barco convient parfaitement à d'innombrables applications, depuis les événements en direct jusqu'aux installations fixes, tant en intérieur qu'à l'extérieur. Capable de résister aux conditions météorologiques les plus rudes, cette technologie garantit d'excellents résultats en plein soleil et sous la pluie. Quelle que soit la forme souhaitée, vous pouvez adapter le FLX à votre conception.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Luminosité	13 cd (complètement étalonné) - 17 cd (non étalonné)
Luminosité	35 lumens (étalonné) - 45 lumens (non étalonné)
Angle de vision	110 ° (demi-luminosité totale) - 140 ° (angle de vision utile)
Profondeur des couleurs	16 bits/couleur
Type LED	SMD 3 en 1
Monture douille	Boulons ou vis 3 mm à travers la prise
Monture des pixels	Tôle 1,5 mm embrochable ou 3 boulons M4
Température ambiante	Max. 45 °C
Diamètre	60 mm
Hauteur	60 mm (avec prise)
Poids	280 g (avec prise et câble 300 mm)
Indice de protection	IP66 (indice en cas d'assemblage)
Nombre max. de pixels sur 1 câble	256
Faisceau de câbles par défaut	16 pixels, pas de 300 mm, interconnectable

Crée le : Sunday, May 27, 2012

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours