

DP2K-32B

Projecteur DLP Cinema® ultralumineux pour écrans jusqu'à 32 m (105 ft)



Le DP2K-32B haut de gamme de Barco est le projecteur de cinéma numérique le plus lumineux de la planète. Grâce à sa puissance lumineuse qui bat tous les records, le DP2K-32B unique est la machine 3D par excellence.

La machine 3D par excellence

Le DP2K-32B unique illuminera des écrans jusqu'à 32 m (105 ft) de large par sa luminosité incomparable, des couleurs éclatantes et des niveaux de contraste exceptionnellement riches.

Cette qualité d'image époustouflante créera une expérience 3D sans commune mesure pour votre public, ainsi qu'un potentiel en termes de box-office pour votre établissement.

Faibles frais de propriété

Maintenir au plus bas les coûts d'exploitation était la priorité lors du développement du DP2K-32B. Tous les composants clés ont donc été conçus pour leur facilité de maintenance et leur durée de vie prolongée.

Facile à entretenir

Le projecteur DP2K-32B bénéficie d'une architecture entièrement modulaire facile à utiliser. Cette modularité réduit considérablement les temps d'arrêt, permet un stock minimum de pièces détachées et accélère les courbes d'apprentissage des techniciens, ce qui réduit de manière importante les frais de propriété.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 appareils métalliques sombres 1,2" DC2K
Résolution native	2048 x 1080 pixels
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Lampe	3 kW - 7 kW (lampe xénon)
Luminosité	33 000 lumens
Taille d'écran	Jusqu'à 32 m / 105 ft de large
Taux de contraste	2 000:1
Entrées vidéo numériques	2 entrées SMPTE 292M 2 entrées DVI toutes deux sélectionnables comme Single-Link et Dual-Link
Lentilles primaires	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
Diagnosics du projecteur	via panneau tactile PC via logiciel de contrôle Communicator via agent SNMP
Alimentation électrique	3 x 400 V + N ou 3 x 220 V 30 000 BTU/h (avec lampe 6,5 kW)
Dimensions	604 (h) x 754 (l) x 1 129 (p) mm 23,78" (h) x 29,69" (l) x 44,45" (p) N.B. : min. 5 cm d'espace à la base du projecteur pour laisser passer l'air
Poids	140 kg (309 lbs)
Température ambiante	35°C / 95°F max.
Options	ACS-2048 Extensions 3D Panneau tactile Pied

Crée le : Saturday, May 26, 2012

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours