

RLM-W8

Projecteur DLP à trois puces WUXGA, 8 000 lumens



Opter pour le RLM-W8 Barco, c'est entrer de plain-pied dans une nouvelle dimension où les événements et installations fixes se parent des couleurs saturées propres à la projection DLP™ à trois puces, pour le prix d'une solution DLP™ monopuce.

Contraste optimisé, options d'empilement rapides et créatives, fonctionnalités de déformation intégrées pour les surfaces courbes. Le RLM-W8 Barco apparaît comme un modèle de polyvalence pour les installations de grande taille et de taille moyenne. Il embarque, en outre, une technologie de mixage pour créer des images composites homogènes sur une toile de n'importe quelle taille. Avec son silence de fonctionnement et sa faible consommation d'énergie, le RLM-W8 s'inscrit parfaitement dans la tradition des produits de la gamme RLM.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Type de projecteur	Projecteur numérique DLP à trois puces WUXGA
Technologie	DMD™ 0,67' x3
Résolution	1920x1200
Luminosité	8 000 lumens (centre) 7 300 lumens ANSI
Taux de contraste	2 200:1 (standard) 3 000:1 (CE)
Uniformité de la luminosité	95%
Rapport d'aspect	16:10
ScenergiX	Fusion des bords H/V
Type de lentille	RLDW
Lentilles	RLDW (fixe) 0.77:1 1.16:1 (zoom) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
Décalage de la lentille optique	Vertical : 0 % à +100 % Horizontal : -30 % à +30 % sur les zooms
Correction des couleurs	P7
Lampes	2x330 W
Durée de vie de la lampe	1 500 heures (type) 2 000 heures (maximum)
Transport avec la lampe	Oui
Boîtier de lampe, remplacement rapide	Oui, sélection automatique de la lampe
Remplacement de l'ampoule par le client	S.O.
Garantie de la lampe (remplacement sur site/remplacement usine)	120 jours, 500 heures
Cœur de processeur DLP™ scellé	Standard
Coupe-flux optique	S.O.
Image dans l'image	Jusqu'à deux sources simultanées
Orientation	Table / plafond
DMX 512	Externe
WARP	Valeurs personnalisées et prédéfinies
serveur web intégré	Oui
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante)	En option
compatible 3D (en option)	Passif, polarisé circulaire
Entrées	2 x HDMI (HDCP 1,3) ; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; cinch (RGBs, YUV) ; vidéo composite ; 5-Vidéo ; HSDI/ 3G HD-SDI /SDI
Entrées en option	S.O.
Horloge pixel max.	165 MHz
Résolutions en entrée	Depuis NTSC jusqu'à UXGA (1 600 x 1 200), y compris WUXGA (1 920 x 1 200)
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	Mini-prise + IR, RS-232, déclencheur 12 V
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	90-240 V / 50-60 Hz

Consommation maximale	850 W STBY < 2 W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	39 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	0-40 °C / 32-104 °F
Humidité (fonctionnement)	0-80 % (sans condensation)
Dissipation BTU	max. 2 900 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	516,7 x 669,74 x 247 mm 26,36 x 20,34 x 9,72 pouces
Poids	26 kg (57,3 lb)
Dimensions à l'expédition	(L x l x H) 820 x 660 x 380 mm 32,28 x 25,98 x 14,96 pouces
Poids à l'expédition au départ de l'usine	30 kg (66,1 lb)
Accessoires	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil, convertisseur HDMI-DVI
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55022 Classe A, CE, TUV, RoHS, DEEE
Garantie	2 ans en standard, 3 ans en option

Crée le : Sunday, May 27, 2012

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours