

TF-10

Module LED d'extérieur pour installation fixe avec pas de pixel de 10,2 mm et luminance de 6 000 cd/m²



Le module TF-10 de Barco est un module DEL d'extérieur robuste qui propose une qualité d'image optimale, une fiabilité 24 h/24 et 7 jours/7, ainsi qu'un faible coût de possession. Plus économe en énergie et plus léger que les produits de même type, le module TF-10 apparaît comme la solution idéale pour les applications sportives et de signalisation numérique.

Luminosité, couleur et contraste excellents

Les modules TF-10 proposent un excellent équilibre entre la luminosité, la couleur et le contraste. Par nature, leur faible niveau d'exigences en termes d'entretien et leur résultats obtenus conduisent à un coût total de possession exceptionnellement bas.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Pas des pixels	10,2 mm
Luminosité	6 000 cd/m ²
Configuration LED	SMD 3 en 1
Densité de pixels	9 612/m ² 893/pi ² 5 768/module (80x72)
Angle de vision horiz.	140°
Angle de vision vert.	-35°/+10°
Consommation	230 W/m ² (moyenne) 758 W/m ² (max.)
Dissipation calorifique	784 BTU/h/m ² (moyenne)
Dimensions des tuiles	Largeur : 816 mm Hauteur : 735 mm Profondeur : 231 mm
Dimensions des tuiles	Largeur : 816 mm Hauteur : 735 mm Profondeur : 220 mm
Poids / Tuile	31 kg (68,4 lb)
Homologation IP	IP65/54
Traitement	16 bits/couleur
Disponibilité technique	Avant et arrière
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C (-4° à 122 °F)
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Certifications	ETL, CE, FCC classe A, RoHS

Créé le : Sunday, May 27, 2012.

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours