

## TF-10

Module LED d'extérieur pour installation fixe avec pas de pixel de 10,2 mm et luminance de 6 000 cd/m<sup>2</sup>



Le module TF-10 de Barco est un module DEL d'extérieur robuste qui propose une qualité d'image optimale, une fiabilité 24 h/24 et 7 jours/7, ainsi qu'un faible coût de possession. Plus économe en énergie et plus léger que les produits de même type, le module TF-10 apparaît comme la solution idéale pour les applications sportives et de signalisation numérique.

### **Luminosité, couleur et contraste excellents**

Les modules TF-10 proposent un excellent équilibre entre la luminosité, la couleur et le contraste. Par nature, leur faible niveau d'exigences en termes d'entretien et leur résultats obtenus conduisent à un coût total de possession exceptionnellement bas.

**BARCO**

Visibly yours

# Spécifications techniques

<b>Pas des pixels</b>	10,2 mm
<b>Luminosité</b>	6 000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Configuration LED</b>	SMD 3 en 1
<b>Densité de pixels</b>	9 612/m <sup>2</sup> 893/pi <sup>2</sup> 5 768/module (80x72)
<b>Angle de vision horiz.</b>	140°
<b>Angle de vision vert.</b>	-35°/+10°
<b>Consommation</b>	230 W/m <sup>2</sup> (moyenne) 758 W/m <sup>2</sup> (max.)
<b>Dissipation calorifique</b>	784 BTU/h/m <sup>2</sup> (moyenne)
<b>Dimensions des tuiles</b>	Largeur : 816 mm Hauteur : 735 mm Profondeur : 231 mm
<b>Dimensions des tuiles</b>	Largeur : 816 mm Hauteur : 735 mm Profondeur : 220 mm
<b>Poids / Tuile</b>	31 kg (68,4 lb)
<b>Homologation IP</b>	IP65/54
<b>Traitement</b>	16 bits/couleur
<b>Disponibilité technique</b>	Avant et arrière
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 à +50 °C (-4° à 122 °F)
<b>Humidité (fonctionnement)</b>	10-99%
<b>Certifications</b>	ETL, CE, FCC classe A, RoHS

Créé le : Saturday, May 26, 2012

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours