

D-Cine Premiere Console Kinoton USA



For more information contact Barco

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Généralités	Kinoton, SK25DC console.
Éclairage	Optional 2kW, 3kW, 5kW, and 7kW Xenon Arc lamp depending on screen size.
Réflecteur	Standard f2.0 dichroic glass type.
Alimentation	- Lamp power supply - EUR version - IREM 3-7 kW three phase 360-460V 50 Hz - Lamp Power supply - USA version - IREM 3-7kW three phase 187-230V 60 Hz

Crée le : Sunday, May 27, 2012.

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours