

Doppia scheda d'ingresso

Doppia scheda ingressi, per la visualizzazione simultanea di un massimo di 2 sorgenti RGB



- visualizzazione di dati RGB generati da computer
- una scheda è in grado di elaborare in parallelo 2 sorgenti fino alla risoluzione SXGA o superiore

BARCO

Visibly yours

Specifiche tecniche

Frequenza linea	da 15 kHz a 130 kHz
Frequenza pixel	da 20 MHz a 135 MHz 2 canali fino a SXGA o superiore
Ingresso	doppia scheda ingressi, per la visualizzazione simultanea di un massimo di 2 sorgenti RGB