

# Doppia scheda d'ingresso

Doppia scheda ingressi, per la visualizzazione simultanea di un massimo di 2 sorgenti RGB



- visualizzazione di dati RGB generati da computer
- una scheda è in grado di elaborare in parallelo 2 sorgenti fino alla risoluzione SXGA o superiore

**BARCO**

Visibly yours

## Specifiche tecniche

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Frequenza linea</b> | da 15 kHz a 130 kHz   |
| <b>Frequenza pixel</b> | da 20 MHz a 135 MHz<br>2 canali fino a SXGA o superiore                                   |
| <b>Ingresso</b>        | doppia scheda ingressi, per la visualizzazione simultanea di un massimo di 2 sorgenti RGB |