

RLM-W6

Proiettore DLP, tre chip, WUXGA, 6.000 lumen



RLM-W6 di Barco è il primo proiettore DLP con tre chip al mondo, commercializzato al prezzo di un proiettore DLP con chip singolo. Per un prezzo estremamente competitivo è ora possibile apprezzare la qualità delle immagini e la precisione del colore di un DLP a tre chip.

Tutti i dettagli, colori saturi e luminosità elevata

Nelle sale per conferenza e di rappresentanza la risoluzione WUXGA (1920x1200) dell'RLM-W6 fanno sì che tutti possano vedere ogni dettaglio importante contemporaneamente. Con la risoluzione WUXGA potrete mostrare simultaneamente contenuti video in HD piena e banner, ticker o sottotitoli.

Negli atri o nelle entrate della vostra azienda, grazie alla qualità dei colori DLP a tre chip di RLM-W6, il vostro marchio sarà rappresentato esattamente come desiderate. Per auditorium e grandi spazi analoghi RLM-W6 di Barco offre una emissione luminosa di 6.000 lumen; in altre parole le presentazioni saranno chiaramente visibili dalla prima all'ultima fila.

Ecologico ed ergonomico

RLM-W6 consuma il 33% in meno dei proiettori paragonabili ed è 10 volte più silenzioso dei prodotti analoghi della concorrenza. Elimina il logorio derivante dal lavorare immersi nel costante ronzio delle apparecchiature di proiezione e si fa notare per un unico aspetto: la qualità delle immagini.

Grazie al software RLM Commander, gestire RLM-W6 è un'operazione semplice. Il software Projector Toolset di Barco è inoltre compatibile con RLM-W6. Ciò significa che se nella propria rete audio-video sono già presenti altri proiettori Barco il nostro software gratuito e di facile utilizzo sarà in grado di gestirli tutti contemporaneamente.

BARCO

Visibly yours

Specifiche tecniche

Tipo di proiettore	Proiettore digitale DLP a tre chip WUXGA
Tecnologia	0,67' DMD™ x3
Risoluzione	1920x1200
Luminosità	6.300 lumen centrali 6.000 lumen ANSI
Rapporto di contrasto	2.200:1 (standard) 3.000:1 (CE)
Uniformità della luminosità	95%
Proporzioni	16:10
ScenergiX	N/A
Tipo di obiettivo	RLDW
Ottiche	RLDW (fisso) 0.77:1 1.16:1 (zoom) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: da 0% a +100% Orizzontale: da -30% a +30% su zoom
Correzione del colore	P7
Lampade	2x280 W
Durata lampada	1.500 ore (tipico) 2.000 ore (max)
Trasporto con lampada	Sì
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	Sì, selezione automatica della lampada
Sostituzione lampadina da parte del cliente	N/A
Garanzia lampada (sostituzione sul campo/in fabbrica)	120 giorni, 500 ore
Elemento centrale DLP™ sigillato	Standard
Schermo paralucente ottico	N/A
PIP (Picture-In-Picture)	Fino a due sorgenti contemporanee
Orientazione	tavolo - soffitto - lato (ritratto) - verticale
DMX 512	Esterno
WARP	Keystone H+V
server web integrato	Sì
CLO (Constant Light Output)	Opzionale
3D Ready (opzionale)	Polarizzato passivo circolare
Ingressi	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); cinch (RGBs, YUV); video composito; S-Video
Ingressi opzionali	N/A
orologio pixel max	165 MHz
Risoluzioni ingresso	Da NTSC fino a UXGA (1600x1200), compreso WUXGA (1920x1200)
Strumenti software	Projector Toolset
Controllo	Mini jack + IR, RS232, trigger 12v
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	90-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico max	700 W Modalità standby: <2W

DMITCO

Livello di rumore (tipico a 25 °C)"	37 dB (A)
Temperatura ambiente in funzionamento	0-40 °C
Umidità in funzionamento	0-80% (non condensata)
Dissipazione BTU	max 2388 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	516,7 x 669,74 x 247 mm 26,36" x 20,34" x 9,72"
Peso	26 kg
Dimensioni con imballo	(LxPxA) 820 x 660 x 380 mm
Peso con imballo da fabbrica	30 kg
Accessori	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	Conforme a norme e regolamenti FCC parte 15 Classe A e CE EN55022 Classe A, CE, TUV, RoHS, WEEE
Garanzia	2 anni standard, 3° anno facoltativo

Generato il: Sunday, May 27, 2012

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta.

Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.

BARCO

Visibly yours