

CLM HD6

Proiettore DLP a chip singolo, 1080p HD, 6.000 lumen



Il proiettore CLM-HD6 di Barco è stato progettato su una nuova, efficiente piattaforma hardware. Offre un'emissione luminosa a 6.000 lumen, una risoluzione full HD e avanzate opzioni di input a un prezzo estremamente competitivo. È principalmente indicato per sale riunioni, auditorium di medie dimensioni, atri e musei.

Colori ottimizzati

Il CLM-HD6 è un proiettore DLP a singolo chip con saturazione dei colori avanzata e una risoluzione full HD. La risoluzione del proiettore e l'emissione luminosa a 6.000 lumen sono ideali per applicazioni a singolo schermo che richiedono un'immagine chiara e che necessitano di presentare immagini e video moderni ad alta definizione senza perdita di qualità.

CLM è l'ideale

Il CLM-HD6 è un'opzione attrattiva per clienti che desiderano proiettare in HD brillante e che necessitano garanzia di migliore qualità al prezzo più conveniente. Grazie alle opzioni di risparmio energetico, al sistema di lampade ridondanti e di lunga durata e ad una tecnologia collaudata, il CLM offre inoltre un irrisorio costo totale di proprietà. Se si desidera un'unità affidabile, luminosa e silenziosa che lavori, il CLM-HD6 è stato progettato per voi.

BARCO

Visibly yours

Specifiche tecniche

Tipo di proiettore	Proiettore DLP a singolo chip, Full HD
Tecnologia	0,65" DMD™ x1 Ruota colore: RGBYW
Risoluzione	1920x1080
Luminosità	6.000 lumen centrali 5.700 ANSI lumen
Rapporto di contrasto	>1,300:1
Uniformità della luminosità	95%
Proporzioni	16:9
ScenergiX	N/A
Tipo di obiettivo	CWH
Intervallo obiettivo	CWH 0.81:1 1.27-1.52 1.52-2.03 2.03-3.85 3.85-7.32
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: -20% - +120% Orizzontale: da 20% (S) a 20% (D) su obiettivi zoom
Correzione del colore	P7
Lampade	2x330 W
Durata lampada (tipica)	1.500 ore 2.000 ore (max)
Trasporto con lampada	Sì
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	Sì, selezione automatica della lampada
Sostituzione lampadina da parte del cliente	N/A
Garanzia lampada	120 giorni o 500 ore
Elemento centrale DLP™ sigillato	Sì
Schermo paraluce ottico	N/A
PIP avanzato	Fino a due sorgenti contemporanee
Orientazione	tavolo - soffitto - verticale - lato (verticale)
DMX 512	N/A
WARP	Keystone H+V, pincushion
server web integrato	N/A
CLO (Constant Light Output)	Opzionale
3D Ready (opzionale)	Polarizzato passivo circolare
Ingressi	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV) video composito; S-Video
Ingressi opzionali	N/A
Risoluzioni ingresso	Da NTSC a UXGA (1600 x 1200), compr. HDTV (1920 X 1080)
orologio pixel max	165 MHz
Strumenti software	Projection Toolset
Controllo	IR, RS232, uscita 12 V
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Consumo energetico	905 W Modalità standby: <2W
Livello di rumore (tipico a 25 °C)"	40 dB(A)
Temperatura ambiente in funzionamento	0°-40°C/32°-104°F
Umidità in funzionamento	0-80% (senza condensa)

Dissipazione BTU	max 3087 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	436 x 550 x 236 mm/17,16 x 21,65 x 9,29 pollici
Peso	24 kg
Dimensioni con imballo	(PXLxA) 661 x 822 x 380 mm/26,02 x 32,36 x 14,96 pollici
Accessori	Cavo di alimentazione; controllo remoto wireless, adattatore HDMI a DVI
Peso con imballo da fabbrica	27 kg (59,5 lbs)
Certificazioni	Conforme a norme e regolamenti FCC parte 15 Classe A e CE EN55022 Classe A, RHoS
Garanzia	2 anni standard, 3° anno facoltativo

Generato il: Sunday, May 27, 2012

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta.

Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.

BARCO

Visibly yours