

# TF-10

Pannello a LED per uso esterno con dot pitch di 10,2 mm e luminanza di 6.000 nit per installazioni fisse



Il TF-10 Barco è un pannello LED modulare, robusto e per uso esterno che assicura immagini a forte impatto oltre all'affidabilità 24/7 e un basso costo di proprietà. Il consumo energetico inferiore e il peso più contenuto rispetto a prodotti analoghi rendono il TF-10 la soluzione ideale per la cartellonistica digitale e le applicazioni del settore sportivo.

**Luminosità, colore e contrasto eccellenti**

I pannelli TF-10 forniscono un eccellente bilanciamento tra luminosità, colore e contrasto. I loro bassi requisiti manutentivi e la comprovata esperienza sul campo determinano un costo totale di proprietà estremamente basso.

**BARCO**

Visibly yours

## Specifiche tecniche

Dot pitch	10,2 mm
Luminosità	6.000 nit
Configurazione LED	SMD 3 in 1
Densità pixel	9.612/m <sup>2</sup> 5.768/pannello (80x72)
Angolo di visuale orizzontale	140°
Angolo di visuale verticale	-35°/+10°
Consumo energetico	230 W/m <sup>2</sup> (media) 758 W/m <sup>2</sup> (max.)
Dissipazione calore	784 BTU/h/m <sup>2</sup> (media)
Dimensioni pannelli	Larghezza: 816 mm Altezza: 735 mm Profondità: 220 mm
Dimensioni pannelli	Larghezza: 816 mm Altezza: 735 mm Profondità: 231 mm
Peso per pannello	31 kg (68,4 lbs)
Grado IP	IP65/54
Elaborazione	Colori 16 bit
Manutenzione	Fronte e retro
Intervallo temperature in funzionamento	da -20 a +50 °C
Umidità in funzionamento	10-99%
Certificazioni	ETL, CE, FCC Classe A, RoHS

Generato il: Sunday, May 27, 2012

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta.

Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours