

Telecomando rinforzato wireless



Il robusto telecomando wireless è estremamente affidabile e a prova di urti. È stato progettato da professionisti per i professionisti. È costruito per durare, anche nelle applicazioni di noleggio e di allestimenti scenici più impegnativi.

BARCO

Visibly yours

Specifiche tecniche

Display	Display a cristalli liquidi da 4 linee retroilluminazione completa
Tastierino	27 tasti completamente retroilluminati 5 tasti funzione programmabili
Conessioni	Ricetrasmittitore RF Porta bidirezionale XLR remota via filo Porta infograppo lampada per facilitare la gestione delle lampade di ricambio Porta RS 232/422 switch RS 422T - RS 422NT - RS232
Comunicazione (baud)	XLR fisso a 57600 bps RS 232/RS 422 (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps)
Intervallo di comunicazione	wireless fino a 100 m
Indirizzo	qualsiasi numero compreso fra 0 e 255
Alimentazione	6 batterie ricaricabili AA NiCd (in dotazione) o batterie standard adattatore 15-30 V CC 2 modalità di carica: tramite caricatore esterno o tramite la porta XLR del proiettore modalità di risparmio energetico = spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Intervallo di temperature	-15 - 70 °C
Peso	telecomando: 1,3 kg ricevitore: 0,3 kg

Generato il: Sunday, May 27, 2012

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta.

Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.

BARCO

Visibly yours