

# デュアルRGB入力カード

2RGBソースを同時に表示するデュアル入力カード



コンピューターのRGBデータを表示

1枚のカードでSXGAソース x 2に対応、パラレルにするとより高解像度にする  
ことが可能

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

|         |   |
|---------|---|
| ライン周波数  | 15 kHz ~ 130 kHz                                    |
| ピクセル周波数 | 20 MHz ~ 270 MHz<br>SXGAまでの2チャンネル、もしくはUXGA以上が1チャンネル |
| 入力      | RGB ソースを2つまで同時に表示するデュアル入力カード                        |

生成日: [[日付]]  
技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours