

デュアルRGB入力カード

2RGBソースを同時に表示するデュアル入力カード



コンピューターのRGBデータを表示

1枚のカードでSXGAソース x 2に対応、パラレルにするとより高解像度にする
ことが可能

BARCO

Visibly yours

技術仕様

ライン周波数	15 kHz ~ 130 kHz
ピクセル周波数	20 MHz ~ 270 MHz SXGAまでの2チャンネル、もしくはUXGA以上が1チャンネル
入力	RGB ソースを2つまで同時に表示するデュアル入力カード

生成日: [[日付]]
技術仕様は予告なく変更する場合があります。
最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours