

# TransForm A18

ビデオ、RGB要求度の高い中型から大型のビデオ・ウォール用高品位ビデオウォールコントローラー



## TransForm A

は最も柔軟性に富んだ強力なビデオ・ウォール・コントローラーです。バルコの卓越した OmniScaler

技術を通してデジタル・アナログ・ビデオおよびデータ・ソースの容易に組み込み、ユーザーは画質を犠牲にすることなくビデオ・ウォール上のどこにでもあらゆるサイズでウィンドウを自由に配置することができます。

## TransForm

A18は簡単に拡張可能なオープンアーキテクチャーを採用しており、中型から大型までのビデオウォールに対応しますTransForm A

プロセッサーと多数のTransForm A

OmniBusA18ユニットを使うことで、大型ディスプレイウォールにビデオ、RGBソースを数多く表示することが出来ます。

## 最大の柔軟性と拡張性

- サポートするオペレーティング・システム : Windows 2000/XP、X Window システム
- 出力解像度は WUXGA まで
- 実質的に無限のディスプレイ・チャンネル数および入力ソース数
- ディスプレイ・チャンネル当たり最大 68 ビデオ/34 RGB ソース
- 最大 68 ビデオ/34 RGB ウィンドウを自由にビデオ・ウォール全域で移動可能

## 優れたビデオと RGB 統合

- アナログおよびデジタル・ソース
- 指紋サイズから全ウォール・サイズまでフルレンジのスケール機能
- ビデオ/RGB 直接アクセスおよび制御

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

プロセッサ	<p>ProcessorA4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntelCore2Duo2.13GHz</li> <li>• 1GBメインメモリー</li> <li>• 4GBまで拡張可能</li> <li>• SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション)</li> <li>• 10/100/1000MbitLAN (リダundantオプション)</li> <li>• リダundant、ホットスワップパワーサプライ</li> <li>• 4 Omnibus ユニットまで</li> </ul> <p>ProcessorAX6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual-Core IntelXeon CPU.3GHz,1または2CPU</li> <li>• 2GBECC メインメモリー</li> <li>• 4GBまで拡張可能</li> <li>• SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション)</li> <li>• 10/100/1000MbitオンブロードLAN (リダundant)</li> <li>• リダundant、ホットスワップパワーサプライ</li> <li>• 5 Omnibusユニットまで</li> </ul>
オムニバス	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PCI 64bits/66MHzバックプレーン</li> <li>- 533MB/s</li> <li>- 18スロット</li> <li>- リダundant・ホットスワップパワーサプライ</li> </ul>
重量	<p>ProcessorA4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18Kg(標準、カード無し)</li> <li>• 20.5Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)</li> </ul> <p>ProcessorAX6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23.3Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)</li> </ul> <p>Omnibus A18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19.8Kg(標準、カード無し)</li> <li>□21.8Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)</li> </ul>
寸法	<p>ProcessorA4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)</li> <li>• ケース幅 : 440mm</li> <li>• 取り付け幅 : 482mm</li> <li>• ケース奥行き : 516mm</li> <li>• ハンドル+奥行き : 566mm</li> <li>• 高さ : 177mm</li> <li>• ゴム足 + 高さ : 183mm</li> </ul> <p>ProcessorAX6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)</li> <li>• ケース幅 : 440mm</li> <li>• 取り付け幅 : 482mm</li> <li>• ケース奥行き : 566mm</li> <li>• ハンドル+奥行き : 616mm</li> <li>• 高さ : 177mm</li> <li>• ゴム足 + 高さ : 183mm</li> </ul> <p>Omnibus A18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19インチ業務用ラック (6U高)</li> <li>• ケース幅 : 440mm</li> <li>• 取り付け幅 : 482mm</li> <li>• 奥行き : 420mm</li> <li>• ハンドル + 奥行き : 461mm</li> <li>• 高さ : 267mm</li> <li>• ゴム足 + 高さ : 270mm</li> </ul>
電源	AC100-240V 50-60Hz

消費電力	ProcessorA4 • 標準 : 400W • リダンダント : 400W ProcessorAX6 • リダンダント : 650W OmniBus A18 • 標準 : 600W • リダンダント : 600W
動作状態	温度10-40°C 湿度80%まで(結露なし)

生成日:[日付]  
技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours