

# ImagePRO-3G

オール・イン・ワンの信号プロセッサ



バルコの高性能画像処理技術により、ImagePRO-3G は 1 台で、高性能ビデオ・スケーラー、スキャン・コンバーター、スイッチャー、トランスコーダーの役割をこなします。ImagePRO は RGB、HDTV、コンポーネント、S-ビデオ、コンポジット (NTSC、PAL、SECAM) および HD/SDI ビデオを、ユーザーが選択したビデオ・フォーマットに変換する場合に最適のソリューションです。ImagePRO には、4 つのビデオ出力と 3 つのユニバーサル入力のほか、ループスルー付きの専用ゲンロック BNC 端子が備わっています。

BARCO

Visibly yours

## 技術仕様

ビデオ入力	<p>入力: 4 ユニバーサル入力: (3)          広帯域幅ビデオチャンネルが、RGBHV/RGBS/RGsB          コンピュータビデオ、コンポーネントビデオ (SD または HDTV)、S-          ビデオ、またはコンポジットビデオに対応          端子入力 2 は 15 ピン HD 端子で、バッファドロープスルー付き入力 3          は 5 つの BNC 端子で、バッファドロープスルー付き 入力 1 は DVI-I          端子で、ループスルー付きのユニバーサルアナログと DVI 入力に対応          (1) 3G/HD/SD SDI BNC 端子          入力解像度範囲: VGA          (640x480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、SXGA(1280x1204)、U          XGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、HDTV          480p、720p、1080p、1080i、875 RS-343、525 RS-170          標準解像度ビデオ入力: NTSC、PAL、SECAM          水平周波数: 15 kHz ~ 120 kHz          垂直周波数: 25 Hz ~ 120 Hz          入力終端: 75 Ω          入力同期: Sync-on-ビデオ、セパレート C、または H/V          外部同期: (ゲンロック) 入力:ブラックバースト、コンピュータ H/V          同期、または C-同期          端子: BNC</p>
ビデオ出力	<p>出力:6          端子: RGB、コンポーネントビデオ (SD / HDTV) HD15端子 RGB          ,コンポジットビデオ (SD / HDTV)、5 BNC          のコンポジットビデオ 5 B N C コンポジットビデオ BNC端子 S-          ビデオ4ピンミニ-DIN 端 子 3G/HD/SD SDI BNC 端子/ DVI 出力 DVI-          D 端子          標準解像度ビデオ出力: NTSC、PAL対応している高解像度出力: VGA          (640x480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、SXGA(1280x1204)、U          XGA(1600x1200)、WUXGA          (1920x1200)プラズマディスプレイは、1280x768、1365x768、1365x10          24HDTV 480p、720p、1080p、1080i875 RS-343、525 RS-          170、ユーザー設定が可能なビデオ出力フォーマットに対応 同期:          RGBHV、RGBS、RGsB、TTL          レベル、極性選択可能、HDTV3値同期をサポート75 出カインピーダンス</p>
リモコン	イーサネット接続 (TCP/IP)またはRS232経由
物理仕様	<p>高さ:3.8mm          幅:432mmまたは483mm(ラックマウント用オプション)          奥行き:332mm          重量:約4.1Kg</p>
電源	AC100-240V 47-63Hz
環境	気温0-40°C 湿度最高95%結露無し
保証	

生成日:[日付]  
 技術仕様は予告なく変更する場合があります。  
 最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。

**BARCO**

Visibly yours